

AMBIENTADOR ROYAL V702

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Ambientador concentrado de larga duración. Su aroma natural proporciona un ambiente fresco, limpio y agradable. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar desde el centro de la habitación hacia las esquinas entre 3 y 5 segundos. Evitar hacerlo sobre alimentos y utensilios de cocina. Se puede aplicar mediante pulverizador de modo manual.

COMPOSICION

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y posteriores modificaciones).

TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS MENOS DEL 5%, PERFUME.



PROFESIONAL

USOS:AMBIENTADOR
CONCENTRADO DE
LARGA DURACIÓN

FICHA TECNICA

AMBIENTADOR ROYAL V702



PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

INFLAMABILIDAD	Inflamable
SOLUBILIDAD	Parcialmente soluble en agua
ASPECTO	Líquido
OLOR	Característico
COLOR	Ligeramente amarillo
DENSIDAD	0.91-0.95 g/ml
pH	6-8

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

PELIGRO.

H226.-Líquido y vapores inflamables. H319.-Provoca irritación ocular grave. P101.- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102.- Mantener fuera del alcance de los niños. P103.-Leer la etiqueta antes del uso. P210.-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280.-Llevar guantes. P303 + P361 + P353.-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. P305+P351+P338.-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313.-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403+P235.-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501.-Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.TLF: 91 562 04 20.

PRESENTACION

Caja de 4 garrapas de 5L

